


E70004



Fişli bağlantı kablosu

ASTGH030MSS0020B03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Malzemeler TPU

Kalıp-gövde malzemesi TPU

Somun malzemesi Piring, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 20 m, PUR; 3 x 0,25 mm²

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Piring, nikel kaplamalı




E70004



Fişli bağlantı kablosu

ASTGH030MSS0020B03

Bağlantı



BK = Kablo renkleri :
BN = siyah
BU = kahve rengi
mavi