


Bağlantı kablosu

VVDAB031--S0015A03STAH030MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...90
-------------------	------	----------

Koruma		IP 67
--------	--	-------

Mekanik özellikleri

Boyutlar	[mm]	15 x 30 x 39
----------	------	--------------

Malzemeler		PUR
------------	--	-----

Kalıp-gövde malzemesi		PUR
-----------------------	--	-----

Somun malzemesi		Pirinç, nikel kaplamalı
-----------------	--	-------------------------

Aksesuarlar


Parçalar		vida
		Etiket

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



E70006




Bağlantı kablosu

VVDAB031--S0015A03STAH030MSS

Elektriksel bağlantı

Kablo: 15 m, PUR / PVC; 2 x

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x B DIN tipli valf, dirsek; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Piring, nikel kaplamalı

