


Bağlantı kablosu

VDOAF030MSS0001A03STGH030MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Koruma sınıfı	III

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri


Malzemeler	TPU
Kalıp-gövde malzemesi	TPU
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



E70025




Bağlantı kablosu

VDOAF030MSS0001A03STGH030MSS

Elektriksel bağlantı

Kablo: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Piring, nikel kaplamalı

