


Fişli bağlantı kablosu

ASTGH040MSS0005H04

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: EVC077

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 250 AC / < 300 DC
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm]	15 x 15 x 42
Malzemeler	TPU
Kalıp-gövde malzemesi	TPU
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E70033



Fişli bağlantı kablosu

ASTGH040MSS0005H04

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,8 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm



Bağlantı

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =
BN =
BU =
WH =

Kablo renkleri :
siyah
kahve rengi
mavi
beyaz