


## Bağlantı kablosu

VDOAH040MSS0002A04STGH040MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



## Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC

## Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 67

## Mekanik özellikleri

Malzemeler TPU

Kalıp-gövde malzemesi TPU

Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı

## Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

## Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm




## Bağlantı kablosu

VDOAH040MSS0002A04STGH040MSS

### Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Bağlantı



### Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm

