


E70064



Y-bağlantı kablosu

YDOAH032MSS01,5H03STGH040MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...30 DC
Maks. akım yükü toplamı	[A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...90
Koruma		IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	132,6
Kalıp-gövde malzemesi		TPU
Somun malzemesi		Pirinç, nikel kaplamalı
Conta malzemesi		FKM
Port dağıtım kutusu sayısı		2

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E70064



Y-bağlantı kablosu

YDOAH032MSS01,5H03STGH040MSS

Elektriksel bağlantı


Kablo: 1,5 m, PUR, siyah, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - fiş C

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, siyah; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm



Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket A

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, Şeffaf siyah; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Conta: FKM; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm



E70064



Y-bağlantı kablosu

YDOAH032MSS01,5H03STGH040MSS

Elektriksel bağlantı - Soket B

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, Şeffaf siyah; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Conta: FKM; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm

