


AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Alternatif kodlar: E75005

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Dizayn

AS-i

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. akım yükü toplamı	[A]	2

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...75
Koruma		IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	17,9
Malzemeler		PA
Kalıp-gövde malzemesi		PA

Açıklamalar

Açıklamalar	kurulum talimatları Önce sabitleme parçasını (turuncu olan), izolasyonu delerek iletimi sağlayan konektörden ayırın. Kabloyu sabitleme parçasının içine yerleştirin ve parçayı kapatın. Ayırdığınız parçayı tekrar vidalayın.
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı

1	sarı AS-i yassı kabloya bağlandığı zaman
3	AS-i +
3	AS-i -
1	siyah yassı kabloya bağlandığı zaman
1	+24V DC
3	0V

E70096



AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA

