


E70124



Baęlantı kablosu

VDOGH040PL-0002A03STGH040MSS

Bu ürün artık mevcut deęil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] 10...36 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm] 15 x 15 x 42

Malzemeler TPU; PBT

Kalıp-gövde malzemesi TPU / PBT

Somun malzemesi PBT / PA

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU / PBT; Kilitleme: PBT



E70124




Bağlantı kablosu

VDOGH040PL-0002A03STGH040MSS

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU / PBT; Kilitleme: PA

