


E70129



Valf soketli ara kablo

VDAA0401--S0002A03STAH030MSS



Uygulama

Sistem

Halojensiz

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

< 24 AC/DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-25...90

Koruma

IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

138,5

Malzemeler

PUR

Kalıp-gövde malzemesi

PUR

Somun malzemesi

Pirinç, nikel kaplamalı

Aksesuarlar

Parçalar

vida

Etiket

Açıklamalar

Paket miktarı


1 adet

Valf soketli ara kablo

VDAA0401--S0002A03STAH030MSS

Elektriksel bağlantı - Soket


Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x A DIN tipli valf, dirsek; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı

