

E70134




Kablolanabilir soket

SDOKL070PLSFKPG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E70142

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Sistem

Altın kaplamalı kontaklar

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-40...100

Koruma

IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar

[mm]

29 x 29 x 66

Malzemeler

PBT

Kalıp-gövde malzemesi

PBT

Somun malzemesi

PBT

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

E70134



Kablolanabilir soket


SDOKL070PLSFKPG

Elektriksel bağlantı

klemens: ...2,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 6...9,5 mm

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x Rd24, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PBT; Kilitleme: PBT; Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı

