


## Bağlantı kablosu

VDOAH040MSS0001A03STGH030MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



### Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] < 250 AC / < 300 DC

### Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 67

### Mekanik özellikleri

Malzemeler TPU

Kalıp-gövde malzemesi TPU


Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı

### Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

### Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



# E70137



## Bağlantı kablosu

VDOAH040MSS0001A03STGH030MSS

### Elektriksel bağlantı

Kablo: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Bağlantı



### Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı

