


Bağlantı kablosu

VDOAH040MSS0005A03STGH030MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...90
-------------------	------	----------

Koruma	IP 67
--------	-------

Mekanik özellikleri


Malzemeler	TPU
Kalıp-gövde malzemesi	TPU
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



E70139



Bağlantı kablosu

VDOAH040MSS0005A03STGH030MSS

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Piring, nikel kaplamalı

