


E70150



Fişli bağlantı kablosu

ASTGH030MSS0001A03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [M] < 250 AC / < 300 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...70

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm] 15 x 15 x 42

Malzemeler TPU

Kalıp-gövde malzemesi TPU

Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 1 m, PUR / PVC, turuncu, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



E70150



Fişli bağlantı kablosu

ASTGH030MSS0001A03

Bağlantı

1	BN
3	BU
4	BK

BK = Kablo renkleri :
BN = siyah
BU = kahve rengi
mavi