


Valf soketli ara kablo

VVDAB031--S00,3A03STGH030MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 24 AC/DC
Aşırı gerilim koruması	evet; (VDR)

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Malzemeler	TPU
Kalıp-gövde malzemesi	TPU
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil
----------	---------	----------------

Aksesuarlar

Parçalar	vida
	Etiket

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E70158




Valf soketli ara kablo

VVDAB031--S00,3A03STGH030MSS

Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,3 m, PUR / PVC, siyah, Ø 5,5 mm; 3 x 0,5 mm²

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x B DIN tipli valf, dirsek; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı

