

E70165




Soketli bağlantı kablosu

AD0GB030PLS0002E03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E20428

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] < 250 AC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -40...90

Koruma IP 68

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm] 26 x 26 x 60

Malzemeler TPU

Kalıp-gövde malzemesi TPU

Somun malzemesi PA

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

E70165



Soketli bağlantı kablosu


AD0GB030PLS0002E03

Elektriksel bağlantı


Kablo: 2 m, PVC, turuncu, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x 7/8", düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: PA



Bağlantı



BN =
BU =
GN/YE =

Kablo renkleri :
kahve rengi
mavi
yeşil/sarı