


E70170



Kablolanabilir soket

SDOGB030ZDSFKPG



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 300 AC/DC
Maks. akım yükü toplamı	[A]	12

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...85
Koruma		IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	54,2
Boyutlar	[mm]	27 x 27 x 83
Kalıp-gövde malzemesi		PBT
Somun malzemesi		çinko döküm

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

E70170



Kablolanabilir soket

SDOGB030ZDSFKPG

Elektriksel bağlantı

klemens: ...1,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 8...10 mm

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x 7/8", düz; Kalıplı gövde: PBT; Kilitleme: çinko döküm



Bağlantı

