


Fişli bağlantı kablosu

ASTGB040PLS0005E04

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 250 AC / 10...55 DC
------------------	-----	-----------------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...90
-------------------	------	----------

Koruma		IP 67
--------	--	-------

Mekanik özellikleri

Boyutlar	[mm]	26 x 26 x 55
----------	------	--------------

Malzemeler		TPU
------------	--	-----

Kalıp-gövde malzemesi		TPU
-----------------------	--	-----

Somun malzemesi		PA
-----------------	--	----

Açıklamalar

Açıklamalar		Pin 2 klavuz
-------------	--	--------------

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PVC, turuncu, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x 7/8", düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: PA; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm



E70172



Fişli bağlantı kablosu

ASTGB040PLS0005E04

Bağlantı

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =
BN =
BU =
WH =

Kablo renkleri :
siyah
kahve rengi
mavi
beyaz