


Bağlantı kablosu

VDOAH030VAS0001E03STGH030VAS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] < 250 AC / < 300 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...100

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm] 15 x 15 x 41,5

Malzemeler PVC

Kalıp-gövde malzemesi PVC

Somun malzemesi paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PVC; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)



E70202



Bağlantı kablosu

VDOAH030VAS0001E03STGH030VAS

Elektriksel bağlantı

Kablo: 1 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PVC; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)

