


# E70203



## Valf soketili Y-ara kablo

YVDAA042--S0001H03STGH050MSS



### Uygulama

|        |            |
|--------|------------|
| Sistem | Halojensiz |
|--------|------------|

### Elektriksel özellikleri

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Çalışma gerilimi [V]   | 10...30 DC  |
| Aşırı gerilim koruması | evet; (VDR) |

### Çalışma Koşulları

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
| Koruma                 | IP 65    |

### Mekanik özellikleri

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Ağırlık [g]           | 183,5                   |
| Malzemeler            | TPU                     |
| Kalıp-gövde malzemesi | TPU                     |
| Somun malzemesi       | Pirinç, nikel kaplamalı |

### Gösterge / Kontroller

|          |                    |               |
|----------|--------------------|---------------|
| Gösterge | Anahtarlama durumu | 2 x LED, sarı |
|----------|--------------------|---------------|

# E70203



## Valf soketili Y-ara kablo

YVDAA042--S0001H03STGH050MSS

### Aksesuarlar

Parçalar

vida

Etiket


### Açıklamalar

Paket miktarı


1 adet

### Elektriksel bağlantı - fiş

Bağlantı



Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



# E70203



## Valf soketili Y-ara kablo

YVDAA042--S0001H03STGH050MSS

### Elektriksel bağlantı

Kablo: 1 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (16 x Ø 0,2 mm )

### Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 2 x A DIN tipli valf, dirsek; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı

