


AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket

FK-Abgriff M12 2polig VA

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 24 DC
Maks. akım yükü toplamı	[A]	2

Çalışma Koşulları

Koruma	IP 67
--------	-------

Mekanik özellikleri

Malzemeler	PA; Tırtırlı somun: paslanmaz çelik; Conta: FKM
Kalıp-gövde malzemesi	PA

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA

