


Konektör

Cage clamps / 100 pcs.



Elektriksel özellikleri

Maks. yük akımı	[A]	10; (2,5 mm ²)
-----------------	-----	----------------------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...115
-------------------	------	-----------

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	690
---------	-----	-----

Malzemeler	akım taşıyıcı parçalar: bakır alaşımı kalaylı; PA
------------	---

Sıkıştırma torku	[Nm]	0,5
------------------	------	-----

Açıklamalar

Paket miktarı	100 adet
---------------	----------

Elektriksel bağlantı

0,2...2,5 mm²; Abisolierlänge: 9...10 mm