


AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket

FCE Splitter ye/bk ProcessL



Uygulama

Dizayn

AS-i / 24 V

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Koruma sınıfı		III
Çalışma gerilimi AUX DC	[V]	18...32
Maks. akım yükü toplamı	[A]	4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A)

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-30...80
Maksimum bağıl nem	[%]	80; (31 °C; 50 % (40 °C) doğrusallık azalması için)
Maks. deniz seviyesinden yükseklik	[m]	2000
Koruma		IP 67; IP 68; IP 69K
Kirlilik derecesi		2

Testler / Onaylar

EMC	EN 61000-6-2
-----	--------------

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	112,3
Malzemeler		metal parçalar: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); kontakt pinleri için kauçuk conta: FPM; O-Ring: EPDM
Sıkıştırma torku	[Nm]	2,5; (montaj somunu)

Aksesuarlar

Aksesuarlar (Opsiyonel)	Torklu lokma anahtar, E70390
-------------------------	------------------------------

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E70354




AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket

FCE Splitter ye/bk ProcessL

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Sıkıştırma torku: 1,2...1,4 Nm



Bağlantı

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.