


Alt para iin AS-Interface modl

EMC-ROD

Bu rn artık mevcut deėil - arėiv iindir



1 Topraklama ucu



Elektriksel zellikleri

alıřma gerilimi [V] 26,5...31,6 DC

alıřma Kořulları

alıřma sıcaklıėı [°C] -25...80

Koruma IP 67; (kullanılan st paraya gre: IP 20 / IP 65 / IP 67)

Testler / Onaylar

EMC	EN 50295
	IEC 61000-4-2
	IEC 61000-6-2
	IEC 61643-21

Mekanik zellikleri

Aėırlık [g] 69,5

Gvde DIN ray veya panoya montaj

Boyutlar [mm] 45 x 80 x 20

Malzemeler PBT

Aksesuarlar

Paralar topraklama iin konektr

Aksesuarlar (Opsiyonel) kapak:, AS-i modl iin, AC3000

Alt para iin AS-Interface modl


EMC-ROD

Aıklamalar

Aıklamalar	Das EMV-Unterteil dient dem Schutz der AS-i Leitung und des Oberteils durch Ableitung hoher statischer Aufladungen oder berspannungen. Einsetzbar nach dem Blitzschutz-zonen-Konzept an den Schnittstellen OB -2 oder hher.
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel baėlantı

Baėlantı



1	AS-i +
2	AS-i -
3	AS-i +
4	AS-i -
5	Topraklama