


E70372



AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket

FCE Splitter ye/bk ProcessL



Uygulama

Dizayn

AS-i / 24 V

Elektriksel özellikleri

Maks. akım yükü toplamı

[A]

2

Çıkışlar

Elektriksel yapı

AS-i

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-30...80

Maksimum bağıl nem

[%]

80; (31 °C; 50 % (40 °C) doğruluk azalması için)

Maks. deniz seviyesinden yükseklik

[m]

2000

Koruma

IP 67; IP 68; IP 69K

Kirlilik derecesi

2

Testler / Onaylar

EMC

EN 61000-6-2

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

104

Malzemeler

metal parçalar: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L);
kontak pinleri için kauçuk conta: FPM; O-Ring: EPDM

Sıkıştırma torku

[Nm]

2,5; (montaj somunu)

E70372



AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket

FCE Splitter ye/bk ProcessL

Aksesuarlar

Aksesuarlar (Opsiyonel)

Torklu lokma anahtar, E70390


Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Sıkıştırma torku: 1,2...1,4 Nm



Bağlantı

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.