


E7354A



AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket

FCE Splitter ye/bk II 3D/3G



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Koruma sınıfı		III
Çalışma gerilimi AUX DC	[V]	18...32
Maks. akım yükü toplamı	[A]	4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A)

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
------------------	------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	0...60
Çalışma sıcaklığı hakkında		-15...60 °C: sadece EPDM kablo bağlantısı ile
Maksimum bağıl nem	[%]	80; (31 °C; 50 % (40 °C) doğrusallık azalması için)
Maks. deniz seviyesinden yükseklik	[m]	2000
Koruma		IP 67; (tehlikeli bölge dışında kullanıldığı zaman: IP 68 / IP 69K)
Kirlilik derecesi		2

Testler / Onaylar

ATEX onaylı	II 3G Ex ec IIC T6 Gc X
	II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	166,75
Malzemeler		metal parçalar: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); kontak pinleri için kauçuk conta: FKM; Conta: EPDM
Sıkıştırma torku	[Nm]	2,5; (montaj somunu)

Aksesuarlar

Aksesuarlar (Opsiyonel)	Torklu lokma anahtar, E70390
-------------------------	------------------------------

E7354A



AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket

FCE Splitter ye/bk II 3D/3G

Açıklamalar

Açıklamalar


Altıgen somunlu M12 konektörler kullanın

Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Sıkıştırma torku: 1,2...1,4 Nm



Bağlantı

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.