


AS-Interface yassı kablo dağıtıcı

FC Splitter yelye II 3D/3G



Uygulama

Uygulama AS-i geriliminin veya harici 24 V beslemesinin dağıtımı için

Elektriksel özellikleri

Koruma sınıfı	III
Maks. akım yükü toplamı [A]	8

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
------------------	------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	0...60
Çalışma sıcaklığı hakkında	-15...60 °C: sadece EPDM kablo bağlantısı ile
Maksimum bağıl nem [%]	80; (31 °C; 50 % (40 °C) doğrusallık azalması için)
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m]	2000
Koruma	IP 67; (tehlikeli bölge dışında kullanıldığı zaman: IP 68 / IP 69K)
Kirlilik derecesi	2

Testler / Onaylar

ATEX onaylı	Ex II 3G Ex ec IIC T6 Gc X
	Ex II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	132,5
Malzemeler	metal parçalar: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); kontak pinleri için kauçuk conta: FKM; Conta: EPDM
Sıkıştırma torku [Nm]	2,5; (Vida)

E7377A



AS-Interface yassı kablo dağıtıcı

FC Splitter yelye II 3D/3G

Aksesuarlar

Aksesuarlar (Opsiyonel)

Torklu lokma anahtar:, E70390

Boş yassı kablo:, E70299

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet