


Çeper geçişi

Wall passage stainless steel



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 60 AC/DC
Maks. akım yükü toplamı [A]	8; (Pin 1+3: 4 A; Pin 2+4: 4 A)

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...85
Koruma	IP 65; IP 67; IP 69K

Mekanik özellikleri


Ağırlık [g]	29,5
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4305 / 303); Conta: EPDM
Kalıp-gövde malzemesi	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Sıkıştırma torku [Nm]	1

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------


Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: paslanmaz çelik (1.4305 / 303)




Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: paslanmaz çelik (1.4305 / 303)



E73009



Çeper geçiři

Wall passage stainless steel

Baęlantı

