


E74000



AS-Interface yassı kablo

Flat cable 100 meter EPDM ye



Uygulama

Sistem

Halojensiz

Dizayn

vampir dış bağlantı tekniği ile kullanım için

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

26,5...31,6 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-40...85

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

7096

Açıklamalar

Açıklamalar

100 m Kangal şeklinde sarılı

Paket miktarı

100 m

Elektriksel bağlantı

Kablo: 100 m, EPDM, Halojensiz, sarı; 2 x 1,5 mm²