


E74010



AS-Interface yassı kablo

Flat cable 100 meter EPDM bk



Uygulama

Sistem	Halojensiz
Dizayn	vampir dış bağlantı tekniği ile kullanım için
Uygulama	Harici 24 V güç kaynağı

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	24 DC
----------------------	-------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...85
------------------------	----------

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	7104
-------------	------

Açıklamalar

Açıklamalar	100 m Kangal şeklinde sarılı
Paket miktarı	100 m

Elektriksel bağlantı

Kablo: 100 m, EPDM, Halojensiz, siyah; 2 x 1,5 mm²