


E74210



AS-Interface yassı kablo

Flat cable 100 meter TPE bk



Uygulama

Dizayn

vampir dış bağlantı tekniği ile kullanım için

Uygulama

Harici 24 V güç kaynağı

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

24 DC; (Tepe gerilimi 300 V)

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-40...105

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

6752

Açıklamalar

Açıklamalar

100 m Kangal şeklinde sarılı

Paket miktarı

100 m

Elektriksel bağlantı

Kablo: 100 m, TPE, siyah; 2 x 1,5 mm²