


Pnömatik bağlantılar için geçme bağlantılı T-rakor

AirBox push-in T-connect 10pcs


Uygulama

Ortam	Basıncılı hava, ISO 8573-1: 2001 e göre ayarlanmış
-------	--

Çalışma Koşulları

Çalışma basıncı	[bar]	10; (min. -0,95)
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...80

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	120,1
Malzemeler	Gövde: nikel kaplamalı pirinç / PA66; Çıkarma halkası: Polioksimetilen; kilitlemeli pul: paslanmaz çelik; Halka: NBR	
Boru tertibatı		8 mm
Manşon çapı	[mm]	8

Açıklamalar

Paket miktarı	10 adet
---------------	---------