


E80415



RFID etiket

ID-TAG/10,1X3,9/03 (10 pieces)



montaj deliği: Ø 10,0 x 3,7 mm



Uygulama

Çalışma sıcaklığı (aktif)	[°C]	-40...85
En yüksek sıcaklık (pasif)	[°C]	90

Elektriksel özellikleri

Çalışma frekansı	[MHz]	13,56
Bellek boyutu	[bit]	896
Hafıza tipi		EEPROM
Çip tipi		ICODE SLIX
Blok sayısı		28
Blok alanı	[Byte]	4
Benzersiz Kimlik Numarası (Unique Identification Number (UID))	[Byte]	8
RFID standardı		ISO 15693
Maks. okuma döngüsü		sınırsız
Maks. yazma döngüsü		100000

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...85
Depolama sıcaklığı	[°C]	-40...90
Koruma		IP 68

Testler / Onaylar

Radyo onayı		ISO 15693
-------------	--	-----------

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	5,4
Montaj şekli		Sıkı oturmalı gövde; Metale kurulum
Boyutlar	[mm]	Ø 10,3 / L = 4
Malzemeler		Gövde: PPA GF30; epoksi reçine

Açıklamalar

Paket miktarı		10 adet
---------------	--	---------