


Soketli bağlantı kablosu

ADOAH080MSS0002K08

8 kutuplu soketler için kablo renkleri standard değildir.

Not: Sensörün ve soketlerin bağlantı uçları (Teknik dökümana bakınız)



Uygulama

Sistem

ekranlı kablo

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 30 AC / < 36 DC
Koruma sınıfı	III
Maks. akım yükü toplamı [A]	2

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	148,5
Boyutlar [mm]	28 x 15 x 38
Malzemeler	TPU
Kalıp-gövde malzemesi	TPU
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------



Soketli bağlantı kablosu


ADOAH080MSS0002K08

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR, siyah, ekranlı; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Piring, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 1...1,5 Nm; Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı



Bağlantı



DIN 47100 renkleri Kablo renkleri :

BN =	kahve rengi
BU =	mavi
GN =	yeşil
GY =	gri
PK =	pembe
RD =	kırmızı
WH =	beyaz
YE =	sarı
screen =	ekran