


Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

**Ürün özellikleri**

Boyutlar	[mm]	96 x 28 x 42
----------	------	--------------

Uygulama

Uygulama	çok kısa palsleri uzatıp kullanıma uygun hale getirme; örn. yavaş PLC girişleri için
----------	--

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi toleransı	[%]	10
Çalışma gerilimi	[V]	24 DC
Akım tüketimi	[mA]	< 5

Girişler

Girişler	Giriş seviyesi: 24 V DC ($\pm 10\%$); Giriş palsi (min.): 0,2 ms; İki giriş palsi arasındaki zaman (min.): 28 ms
----------	--

Çıkışlar

Çıkış sinyali	Çıkış gerilimi: 24 V DC ($\pm 10\%$); Çıkış palsi: 25 ms ($\pm 10\%$); Çıkış akımı (maks.): 10 mA
---------------	---

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...70
-------------------	------	----------

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	79,5
Boyutlar	[mm]	96 x 28 x 42
Malzemeler		Plastik


Pals uzatıcı

PULSE STRETCHER

Elektriksel bağlantı

vidalı klemens:

Bağlantı



Şemalar ve grafikler

Pals diyagramı

