


E80120



24 V DC adaptör

Power Supply 24VDC/1.0A/EU



- 1 Güç kaynağı
2 M12 Soket



Elektriksel özellikleri

Frekans AC	[Hz]	47...63
Giriş voltaj aralığı AC	[V]	90...264
Çıkış gerilimi DC	[V]	24
Koruma sınıfı		II
Maks. dalgalanma	[mV]	200
Verim (nominal gerilim 230 V AC / 50 Hz)	[%]	82,22
Giriş akımı (nominal gerilim 230 V AC / 50 Hz)	[A]	0,8

Çıkışlar

Çıkış akımı toplamı	[A]	1
---------------------	-----	---

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	0...40
Koruma		IP 40; (M12 Soket: IP 69K)

Testler / Onaylar

EMC	EN 55022	
	EN 55024	
	EN 61000-3-2	
	EN 61000-3-3	

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	203,5
Malzemeler		Gövde: Plastik siyah;

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

E80120




24 V DC adaptör

Power Supply 24VDC/1.0A/EU

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m; 2 x 0,5 mm²

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



1	+
3	-