


RFID etiket

ID-TAG/D30x20/01

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Çalışma sıcaklığı (aktif)	[°C]	-25...85
---------------------------	------	----------

Elektriksel özellikleri

Çalışma frekansı	[MHz]	0,125
Bellek boyutu	[bit]	363
Maks. okuma döngüsü		sınırsız
Maks. yazma döngüsü		100000

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...85
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...180

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	23
Boyutlar	[mm]	Ø 30 / L = 20
Malzemeler		PU

Açıklamalar

Açıklamalar	180 °C für max. 30 min Kumulierte Temperaturbeständigkeit ca. 100 h über 150 °C
Paket miktarı	1 adet