


E80353



RFID etiket

ID-TAG/R30X10/04



Uygulama

Çalışma sıcaklığı (aktif)	[°C]	-25...85
En yüksek sıcaklık (pasif)	[°C]	100

Elektriksel özellikleri

Çalışma frekansı	[MHz]	865...870
Bellek boyutu	[bit]	128
Maks. okuma döngüsü		sınırsız
Maks. yazma döngüsü		100000

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...85
Depolama sıcaklığı	[°C]	-40...100

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	8,75
Boyutlar	[mm]	Ø 30 / L = 10
Malzemeler		PU siyah

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

Diğer veriler

okuma mesafesi (m)

DTE80x	0,5
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	-
ANT820 / ANT920	-