




Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Çalışma sıcaklığı (aktif)	[°C]	-20...65
En yüksek sıcaklık (pasif)	[°C]	180

Elektriksel özellikleri

Çalışma frekansı	[MHz]	865...870
Bellek boyutu	[bit]	96
Maks. okuma döngüsü		sınırsız
Maks. yazma döngüsü		100000

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...65
Depolama sıcaklığı	[°C]	-40...180

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	18,5
Boyutlar	[mm]	32 x 8 x 40
Malzemeler		PA 6.6 siyah

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

E80354



RFID etiket

ID-TAG/R40X10/04

Diğer veriler

okuma mesafesi (m)

DTE80x	0,7
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	-
ANT820 / ANT920	-