


E80390



Mesafeyi artırmak için RFID anten adaptörleri

ANT-AMP/136x76/M18



Elektriksel özellikleri

Çalışma frekansı	[MHz]	13,56
------------------	-------	-------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...60
Depolama sıcaklığı	[°C]	-20...60

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	95,5
Malzemeler		PVC
Sıkıştırma torku	[Nm]	0,6

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Diğer veriler

Tag E80371 (30 mm)

Anten	metalsiz algılama mesafesi			
ANT420 / DTM424 + E80390	30 mm			
ANT421 / DTM425 + E80390	80 mm			

E80390



Mesafeyi artırmak için RFID anten adaptörleri

ANT-AMP/136x76/M18

Tag E80384 (50 mm)

Anten	metalsiz algılama mesafesi			
ANT420 / DTM424 + E80390	60 mm			
ANT421 / DTM425 + E80390	100 mm			

Tag E80320 (ISO-Card)

Anten	metalsiz algılama mesafesi			
ANT420 / DTM424 + E80390	75 mm			
ANT421 / DTM425 + E80390	150 mm			