

E89103



Dijital gösterge

DISPLAY/DX340/24VAC

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E89106

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

No scale drawing available



Uygulama

Uygulama Pals dizilerinden üretilebilen bütün fiziksel birimlerin değerlendirilmesi ve gösterilmesi

Elektriksel özellikleri

Frekans AC	[Hz]	47...63
Çalışma gerilimi	[V]	24 AC
Akım tüketimi	[mA]	200

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	0...45
Koruma		IP 44; (ön taraf)

Mekanik özellikleri

Montaj şekli	panel kesim boyutu: 91 x 43 mm
--------------	--------------------------------

Gösterge / Kontroller

Gösterge	7-parçalı-LED-gösterge, kırmızı 6-haneli 15 mm
----------	--

Elektriksel bağlantı

Bağlantı