



Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

No scale drawing available



Uygulama

Uygulama

analog sinyallerin görüntülenmesi ve izlenmesi; örn.
basınç sensörleri, sıcaklık sensörleri veya akış sensörleri

Elektriksel özellikleri

Frekans AC [Hz]

47...63

Çalışma gerilimi [V]

230 / 115 AC / 24 DC

Akım tüketimi [mA]

200

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

0...45

Koruma

IP 44; (ön taraf)

Mekanik özellikleri

Montaj şekli

panel kesim boyutu: 91 x 43 mm

Gösterge / Kontroller

Gösterge

7-parçalı-LED-gösterge, kırmızı 6-haneli 15 mm

4 x LED, kırmızı

Elektriksel bağlantı

Bağlantı