


Üretimi devam etmiyor

Alternatif kodlar: DX1041

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



panel kesim boyutu 68 x 33 mm DIN' e göre

**Ürün özellikleri**

Gövde	Panel montajlı gövde
Boyutlar [mm]	39 x 75 x 54

Uygulama

Uygulama	analog çıkışlı sensörler için ölçeklendirilebilir gösterge
----------	--

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Analog girişlerin sayısı: 1
-----------------------	-----------------------------

Girişler

Analog girişlerin sayısı	1
Analog giriş (gerilim) [V]	10...50

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	0...60
Koruma	IP 65; (pul ile montaj yapılmış)


Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	120
Gövde	Panel montajlı gövde
Boyutlar [mm]	39 x 75 x 54
Malzemeler	Plastik

Elektriksel bağlantı

klemens: ...2.5 mm²

Bağlantı



- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 | Potansiyometre |
| 2 | sıfır noktası ayarı kaba ayar |
| 3 | sıfır noktası ayarı ince ayar |
| 4 | Gösterge aralığı kaba ayar |
| 5 | Gösterge aralığı ince ayar |
| | DIP siviç |
| 5 | ondalık nokta , Giriş 10...50mA |