


Dağıtım kutusu

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 30 DC; (cULus için "supply class 2")
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A]	4
Maks. akım yükü toplamı [A]	10

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
------------------------	----------



Dağıtım kutusu

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Koruma	IP 67
--------	-------

Testler / Onaylar

UL onayı	Enclosure type	Type 1
----------	----------------	--------

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	226,5
Boyutlar [mm]	33 x 60 x 118,2
Malzemeler	PA
Kalıp-gövde malzemesi	PA
Port dağıtım kutusu sayısı	4
Konektör tipi	M12

Aksesuarlar


Parçalar	Koruma kapakları: 2
	etiketler: 4

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı - Bağlantı

Soketli: 1 x M23; Kalıplı gövde: PA; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm



Bağlantı

+	19	1 (1...4)
-	6	3 (1...4)
⏏	12	5 (1...4)
	15	4 (1)
	7	2 (1)
	5	4 (2)
	4	2 (2)
	16	4 (3)
	8	2 (3)
	3	4 (4)
	14	2 (4)



Dağıtım kutusu

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler

Soketli: 4 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm

