


## Dağıtım kutusu

ZDO4H059MSS0000-00STAK190MSS



## Uygulama

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Sistem     | Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar |
| Silikonsuz | evet                                  |

## Elektriksel özellikleri

|                                         |     |                                           |
|-----------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| Çalışma gerilimi                        | [V] | 10...30 DC; (cULus için "supply class 2") |
| Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü | [A] | 4                                         |
| Maks. akım yükü toplamı                 | [A] | 10                                        |


## Çıkışlar

|                  |     |
|------------------|-----|
| Elektriksel yapı | PNP |
|------------------|-----|



## Dağıtım kutusu


ZDO4H059MSS0000-00STAK190MSS

| Çalışma Koşulları                                                                               |                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Çalışma sıcaklığı                                                                               | [°C]                                | -25...80        |
| Koruma                                                                                          |                                     | IP 67           |
| Testler / Onaylar                                                                               |                                     |                 |
| UL onayı                                                                                        | Enclosure type                      | Type 1          |
| Mekanik özellikleri                                                                             |                                     |                 |
| Ağırlık                                                                                         | [g]                                 | 226             |
| Boyutlar                                                                                        | [mm]                                | 33 x 60 x 118,2 |
| Malzemeler                                                                                      |                                     | PA              |
| Kalıp-gövde malzemesi                                                                           |                                     | PA              |
| Port dağıtım kutusu sayısı                                                                      |                                     | 4               |
| Konektör tipi                                                                                   |                                     | M12             |
| Gösterge / Kontroller                                                                           |                                     |                 |
| Gösterge                                                                                        | Anahtarlama durumu                  | 8 x LED, sarı   |
|                                                                                                 | Çalışma                             | 1 x LED, yeşil  |
| Aksesuarlar                                                                                     |                                     |                 |
| Parçalar                                                                                        | Koruma kapakları: 2<br>etiketler: 4 |                 |
| Açıklamalar                                                                                     |                                     |                 |
| Paket miktarı                                                                                   | 1 adet                              |                 |
| Elektriksel bağlantı - Bağlantı                                                                 |                                     |                 |
| Soketli: 1 x M23; Kalıplı gövde: PA; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm |                                     |                 |
|              |                                     |                 |

## Dağıtım kutusu

ZDO4H059MSS0000-00STAK190MSS

## Bağlantı



## Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler

Soketli: 4 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm

