


Dağıtım kutusu

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 30 DC; (cULus için "supply class 2")
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü	[A]	4
Maks. akım yükü toplamı	[A]	12

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
-------------------	------	----------



Dağıtım kutusu

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

Koruma

IP 67

Testler / Onaylar

UL onayı

Enclosure type

Type 1

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]

241,5

Malzemeler

PA

Kalıp-gövde malzemesi

PA

Port dağıtım kutusu sayısı

6

Konektör tipi

M12

Aksesuarlar

Parçalar

Koruma kapakları: 2

etiketler: 6


Açıklamalar

Paket miktarı


1 adet

Elektriksel bağlantı - Bağlantı

Soketli: 1 x M23; Kalıplı gövde: PA; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm



Bağlantı





Dağıtım kutusu

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler

Soketli: 6 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm

