


Dağıtım kutusu

ZDO6H05DMSS0000-00STAK190MSS



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...30 DC; (cULus için "supply class 2")
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü	[A]	4
Maks. akım yükü toplamı	[A]	10


Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
------------------	-----



Dağıtım kutusu


ZDO6H05DMSS0000-00STAK190MSS

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma		IP 67
Testler / Onaylar		
UL onayı	Enclosure type	Type 1
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	256,5
Malzemeler		PA
Kalıp-gövde malzemesi		PA
Port dağıtım kutusu sayısı		6
Konektör tipi		M12
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	12 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil
Aksesuarlar		
Parçalar	Koruma kapakları: 2	
	etiketler: 6	
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı - Bağlantı		
Soketli: 1 x M23; Kalıplı gövde: PA; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm		
		

Dağıtım kutusu

ZDO6H05DMSS0000-00STAK190MSS

Bağlantı





Dağıtım kutusu

ZDO6H05DMSS0000-00STAK190MSS

Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler

Soketli: 6 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm

