


Dağıtım kutusu

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 30 DC; (cULus için "supply class 2")
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü	[A]	4
Maks. akım yükü toplamı	[A]	12

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
-------------------	------	----------



Dağıtım kutusu

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Koruma	IP 67
--------	-------

Testler / Onaylar

UL onayı	Enclosure type	Type 1
----------	----------------	--------

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	303,5
Boyutlar [mm]	33 x 60 x 152
Malzemeler	PA
Kalıp-gövde malzemesi	PA
Port dağıtım kutusu sayısı	8
Konektör tipi	M12

Aksesuarlar


Parçalar	Koruma kapakları: 2
	etiketler: 8

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı - Bağlantı

Soketli: 1 x M23; Kalıplı gövde: PA; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm



Bağlantı





Dağıtım kutusu

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler

Soketli: 8 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm

