


## Dağıtım kutusu

ZDO8H059MSS0000-00STAK120MSS



## Uygulama

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Sistem     | Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar |
| Silikonsuz | evet                                  |

## Elektriksel özellikleri

|                                         |     |                                           |
|-----------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| Çalışma gerilimi                        | [V] | 10...30 DC; (cULus için "supply class 2") |
| Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü | [A] | 4                                         |
| Maks. akım yükü toplamı                 | [A] | 12                                        |


## Çıkışlar

|                  |     |
|------------------|-----|
| Elektriksel yapı | PNP |
|------------------|-----|



## Dağıtım kutusu


ZDO8H059MSS0000-00STAK120MSS

| Çalışma Koşulları                                                                               |                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Çalışma sıcaklığı                                                                               | [°C]                | -25...80       |
| Koruma                                                                                          |                     | IP 67          |
| Testler / Onaylar                                                                               |                     |                |
| UL onayı                                                                                        | Enclosure type      | Type 1         |
| Mekanik özellikleri                                                                             |                     |                |
| Ağırlık                                                                                         | [g]                 | 304,5          |
| Boyutlar                                                                                        | [mm]                | 33 x 60 x 152  |
| Malzemeler                                                                                      |                     | PA             |
| Kalıp-gövde malzemesi                                                                           |                     | PA             |
| Port dağıtım kutusu sayısı                                                                      |                     | 8              |
| Konektör tipi                                                                                   |                     | M12            |
| Gösterge / Kontroller                                                                           |                     |                |
| Gösterge                                                                                        | Anahtarlama durumu  | 8 x LED, sarı  |
|                                                                                                 | Çalışma             | 1 x LED, yeşil |
| Aksesuarlar                                                                                     |                     |                |
| Parçalar                                                                                        | Koruma kapakları: 2 |                |
|                                                                                                 | etiketler: 8        |                |
| Açıklamalar                                                                                     |                     |                |
| Paket miktarı                                                                                   | 1 adet              |                |
| Elektriksel bağlantı - Bağlantı                                                                 |                     |                |
| Soketli: 1 x M23; Kalıplı gövde: PA; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm |                     |                |
|              |                     |                |

## Dağıtım kutusu

ZDO8H059MSS0000-00STAK120MSS

### Bağlantı



### Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler

Soketli: 8 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm

