


Dağıtım kutusu

ZDO4H050MSS0005H11



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 30 DC; (cULus için "supply class 2")
Koruma sınıfı	II
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A]	4
Maks. akım yükü toplamı [A]	12

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]	-5...60
Koruma	IP 67; IP 68

Testler / Onaylar

UL onayı	Enclosure type	Type 1
----------	----------------	--------

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	506
Boyutlar [mm]	22 x 54 x 82



Dağıtım kutusu

ZDO4H050MSS0005H11

Malzemeler	PA	
Kalıp-gövde malzemesi	PA	
Port dağıtım kutusu sayısı	4	
Konektör tipi	M12	
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet	
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı	min. 10 x kablo çapı
	Bükülme sayısı	> 2 Mio.
	Burulma zorlaması	maksimum 30 °/m

Aksesuarlar

Parçalar	Koruma kapakları: 2
	etiketler: 4

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (55 x Ø 0,15 mm)

Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler

Soketli: 4 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm





Dağıtım kutusu

ZDO4H050MSS0005H11

Bağlantı

<u>BN</u>	1 (1...4)	C
<u>BU</u>	3 (1...4)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...4)	C
<u>GY/PK</u>	2 (1)	C
<u>RD/BU</u>	2 (2)	C
<u>WH/GN</u>	2 (3)	C
<u>BN/GN</u>	2 (4)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C

	Kablo renkleri :
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
GN =	yeşil
GY =	gri
PK =	pembe
RD =	kırmızı
WH =	beyaz
YE =	sarı