


Dağıtım kutusu

ZDO4H055MSS0005H07



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC; (cULus için "supply class 2")
Koruma sınıfı	II
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A]	4
Maks. akım yükü toplamı [A]	12

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
------------------	-----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]	-5...60
Koruma	IP 67; IP 68


Testler / Onaylar

UL onayı	Enclosure type	Type 1
----------	----------------	--------



Dağıtım kutusu


ZDO4H055MSS0005H07

Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	540
Boyutlar	[mm]	22 x 54 x 82
Malzemeler		PA
Kalıp-gövde malzemesi		PA
Port dağıtım kutusu sayısı		4
Konektör tipi		M12
Hareketli kablo kanallarına uygunluk		evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı	min. 10 x kablo çapı
	Bükülme sayısı	> 2 Mio.
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	4 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil
Aksesuarlar		
Parçalar	Koruma kapakları: 2	
	etiketler: 4	
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 7,5 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)		
Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler		
Soketli: 4 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,8...1,5 Nm		
		

Dağıtım kutusu

ZDO4H055MSS0005H07

Bağlantı



BN =	Kablo renkleri :
BU =	kahve rengi
GN =	mavi
GN/YE =	yeşil
GY =	yeşil/sarı
WH =	gri
YE =	beyaz
	sarı